



Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1



Bestelgegevens

Bestelnummer	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Technische beschrijving

Totale lengte L	70 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draadafmeting	M12×1
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	9 mm
Kerngat-Ø	11 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Norm	DIN 2181
Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	MF
Draaddiepte	24 mm

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		