



Handtappenset, ongecoat, MF: 20X1,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	130500 20X1,5
GTIN	4067263036418
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**

Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	12 mm
Kerngat-Ø	18,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	16 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	MF
Draaddiepte	40 mm
Schroefdraad-Ø	20 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadafmeting	M20×1,5

Norm	DIN 2181
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

