



Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD..
Afkoppellengte L_1	32 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatschroef	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	9 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	204 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Wisselplaatafmeting	06
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,4 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	8,2 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229915
-------------	--------