



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 3xD, Type: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	232245 48
GTIN	4045197658418
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 48 - 65 mm

Nuttige lengte L_1 : 130,2 mm

Schacht-Ø D_s : 40 mm

Schachtlengte L_s : 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	40 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik D_c	48 - 65 mm
Nuttige lengte L_1	130,2 mm
Schachtlengte L_s	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3xD

Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600