

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 5×D, Type: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232260 13
GTIN	4045197592569
Artikelklasse	22G

**Omschrijving****Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	63,5 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3