

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 8xD, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232265 48
GTIN	4045197592668
Artikelklasse	22G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10. **Recht gegroefd.**

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Voedingswaarden f met 5% en  $v_c$ -waarden met 10% reduceren.

**Technische beschrijving**

Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik $D_c$	48 - 65 mm
Nuttige lengte $L_1$	422,3 mm
Morseconus MK maat	5
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

**Accessoires**

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Torx®-schroevenset10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600