



## Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 8×D, Type: 25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232255 25
GTIN	4045197592521
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

#### Opmerking:

Voedingswaarden  $f$  met 5% en  $v_c$ -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten  $Z$ : 2

Ø-bereik  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nuttige lengte  $L_1$ : 288,9 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 32 mm

Schacht lengte  $L_s$ : 60 mm

Spanschroeven: 232990 TX15

### Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Ø-bereik $D_c$	25 - 35 mm
Nuttige lengte $L_1$	288,9 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Schacht lengte $L_s$	60 mm
Aantal snijkanten $Z$	2
Uitvoering	8×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600