

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	A16X STF/CR/L11
Serie	Master Mute
Schacht-Ø D_s	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Instelhoek κ	90 graden
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang