

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	80 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	11 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Instelhoek κ	90 graden
Serie	Master Mute
ISO-code houder	A16X STFCD/L11
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang