

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Mute
Wisselplaatschroevenset	269028 38
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	16 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Afkoppellengte $L_1$	60 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Totale lengte $L$	120 mm
ISO-code houder	A12X STFCR/L11
niet spanbaar bereik S	72 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang