



Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus, Inhoud: 5l



Bestelgegevens

Bestelnummer	084243 5
GTIN	2050002070257
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor **hoge eisen**.

Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeefilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus is een boor- en aminevrij, met water mengbaar koelsmeermiddel dat minerale olie bevat. Het is speciaal samengesteld voor de moeilijke bewerking van aluminium en hooggelegeerde staalsoorten. De bewerking van zachte metalen mag alleen worden uitgevoerd na voorafgaande tests. De emulsies met **Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus** zorgen voor lange standtijden en een zeer goede corrosiebescherming en zijn bijzonder huidvriendelijk. **Houdbaarheid 12 maanden.**

Voordeel:

Concentraten zijn **roestwerend**, lakvriendelijk, **fysiologisch niet bezwaarlijk**, zeer goed **bestand tegen besmetting door bacteriën**, en huidvriendelijk.

Gebruik:

- Verspanen van staal en gegoten staal 6-10%
- Verspanen van aluminium vanaf 6%

Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	5 - 40 °C
Kinematische viscositeit	93 mm ² /s
Vorm	vloeibaar
Uitvoering	Jerrycan
Inhoud	5 l
Kleur	lichtbruin
pH-waarde	8,9
Oplosbaarheid in water	emulgeerbaar
Producttype	Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde	1