




Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	210 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
geschikte wisselplaat	XD..
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Wisselplaatschroef	229916 (T7; 0,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Wisselplaatafmeting	06
Ø D_3	14 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,87 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	13,2 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229916
-------------	--------