

**'Hold fast' potmagneet, AlNiCo, Ø: 44mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 085968 44     |
| GTIN          | 5012095492214 |
| Artikelklasse | 08Q           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor verwijdering van de magneet van het werkstuk met behulp van een afdrukspindel. Met 2 tapgaten M8 voor het bevestigen van houders.

**Technische beschrijving**

|  |            |
|--|------------|
| Gewicht                                | 0,6 kg     |
| Aantal bevestigingsschroefdraden       | 2          |
| Bevestigingsschroefdraad in magneetkop | M8 mm      |
| Nominale houdkracht                    | 200 N      |
| Hoogte van het magneetdeel             | 44,5 mm    |
| Ø                                      | 44 mm      |
| Materiaal magneetkern                  | AlNiCo     |
| Producttype                            | Potmagneet |

