



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 8×D, Type: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	232255 36
GTIN	4045197592538
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 36 - 47 mm

Nuttige lengte L_1 : 349,3 mm

Schacht-Ø D_s : 40 mm

Schacht lengte L_s : 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX20
Schacht-Ø D_s	40 mm
Nuttige lengte L_1	349,3 mm
Ø-bereik D_c	36 - 47 mm
Schacht lengte L_s	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600