

Garant**Digitale beugelschroefmaat HCT IP67 en Bluetooth, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0 en **12 mm grote cijfers** op een contrastrijk display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Door de automatische uitschakeling worden een zeer lange batterijlevensduur bereikt. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Afgeschuinde hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling in elke gewenste positie. Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR 2032.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Cijferhoogte LCD-weergave	12 mm

Spindel-Ø	6,5 mm
IP-klasse	IP 67
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Uitvoering spindel	Gehard en geslepen
Serie	HCT
Aflezing	0,0005 inch
Batterijtype	Knoopcel
Spoed van de spindel	1 mm
Maximale afwijking	2 µm
Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,001 mm
Uitvoering meetvlak	Hardmetaal
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Omschakeling relatieve/absolute meting	ja
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032