

**Garant****Digitale beugelschroefmaat HCT IP67 en Bluetooth, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Artikelklasse	41B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0 en **12 mm grote cijfers** op een contrastrijk display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Door de automatische uitschakeling worden een zeer lange batterijlevensduur bereikt. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Afgeschuinde hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling in elke gewenste positie. Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR 2032. 1 instelmaat.

**Technische beschrijving**

Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
----------------------	------------------------------

Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	2 µm
Meetbereik	25 - 50 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Aantal instelkalibers	1
Cijferhoogte LCD-weergave	12 mm
Serie	HCT
Uitvoering meetvlak	Hardmetaal
Aflezing	0,0005 inch
Uitvoering spindel	Gehard en geslepen
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,001 mm
Spoed van de spindel	1 mm
Batterijtype	Knoopcel
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibratie	B2
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Omschakeling relatieve/absolute meting	ja
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

022040 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032