

Garant**Digitale beugelschroefmaatset HCT IP67 en Bluetooth, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0 en **12 mm grote cijfers** op een contrastrijk display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Door de automatische uitschakeling worden een zeer lange batterijlevensduur bereikt. Praktische HOLD-functie voor het bevroeren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling in elke gewenste positie.

Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beugelschroefmaten nr. 421575. inclusief instelkalibers.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Serie	HCT

Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Batterijtype	Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal instelkalibers	3
Aantal inbegrepen batterijen	4
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	0 - 100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020440 0-100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------