



Led-straler met dimfunctie CONNECT, Type: NOVA-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap. Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en

resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V Accu's, 18 V-accu's van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®

Stroomvoorziening.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 2,5$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom	200 - 2000 lm
IP-klasse	IP 30
Totale lengte	163 mm
Totale hoogte	163 mm
Totale breedte	63 mm
Producttype	Straler