



Led-oppervlakverlichting CONNECT, Type: VEGA-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap. Krachtige led-oppervlakverlichting met accu, met spiegelvrije, homogene verlichting. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de lampen is perfect voor alle werkomgevingen. Montage op het SCANGRIP®-statief mogelijk. Voor CAS 18 V-accu's, 18 V-accu's van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®-voeding.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Technische beschrijving

Totale breedte	103 mm
Totale lengte	280 mm

Lichtstroom	4000 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 54
Totale hoogte	288 mm
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Oppervlakverlichting