



Led-straler met dimfunctie CONNECT, Type: NOVA-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap. Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en

resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V Accu's, 18 V-accu's van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®

Stroomvoorziening.

- **Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.**
- **Met verwijderbare diffuser.**
- **Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.**

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Totale hoogte	290 mm
Totale lengte	305 mm
Lichtstroom	1000 - 10000 lm
Accutype	Lithium-ion
Totale breedte	125 mm
Producttype	Straler