



## Led-oppervlakverlichting 360° met dimfunctie CONNECT, Type: AREA-10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap. Krachtige led-oppervlakverlichting met accu, met spiegelvrije, homogene verlichting. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de lampen is perfect voor alle werkomgevingen. Montage op het SCANGRIP®-statief mogelijk. Voor CAS 18 V-accu's, 18 V-accu's van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®-voeding.

- **Uitstraalhoek van 360° of 180° instelbaar.**
- **Dimbaar in vijf lichtstanden.**
- **Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.**

#### Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

## Technische beschrijving

Totale breedte	200 mm
IP-klasse	IP 65
Totale lengte	212 mm
Totale hoogte	395 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Lichtstroom	1000 - 10000 lm
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Oppervlakverlichting