

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	5 mm
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	A08H SCLCR/L06
Spanhoogte L_2	7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10 mm
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Koplengte L_1	20 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

