

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A10K SCLCR/L06
Koplengte L ₁	20 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

