

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Koplengte L ₁	31 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

