

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	18 mm
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	9 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Koplengte L ₁	36 mm
ISO-code houder	A20R SCLCR/L09
Schacht-Ø D _s	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	22 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

