

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	7 mm
ISO-code houder	A12L SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Totale lengte L	140 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L_1	24,3 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

