

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Koplengte L ₁	43 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27 mm
Plaatafmeting	9 mm
Middenverplaatsing L ₃	13,5 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	A25R SCLCR/L09
Schacht-Ø D _s	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

