

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25R SCLCR/L12
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L ₁	43 mm
Middenverplaatsing L ₃	13,5 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schacht-Ø D _s	25 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

