

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	180 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	31 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

