

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 269985 20/09  |
| GTIN          | 4067263786924 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Middenverplaatsing $L_3$      | 11 mm               |
| Spanhoogte $L_2$              | 18 mm               |
| Totale lengte $L$             | 200 mm              |
| geschikte wisselplaat         | CC.. 09T3..         |
| ISO-code houder               | A20R SCLCR/L09      |
| Schacht-Ø $D_s$               | 20 mm               |
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 22 mm               |
| Koplengte $L_1$               | 36 mm               |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 8            |
| Plaatafmeting                 | 9 mm                |
| Inzetsoort                    | links               |
| Binnendraaidiepte tot         | 3xD                 |
| Inwendige koeling             | ja                  |
| Toepassing                    | Langsdraaien binnen |
| Producttype                   | Boorstang           |

