

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A08H SCLCR/L06
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

