

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A12L SCLCR/L06
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7 mm
Totale lengte L	140 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	24,3 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

