

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A12L SDUCR/L07
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Plaatafmeting	7 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L_1	25 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	140 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

