

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	36 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20R SDUCR/L11
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

