

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 269986 25/11 |
| GTIN | 4067263787006 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Middenverplaatsing L_3 | 16 mm |
| Koplengte L_1 | 40 mm |
| Spanhoogte L_2 | 23 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 8 |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| ISO-code houder | A25R SDUCR/L11 |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 31 mm |
| Schacht-Ø D_s | 25 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

