

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	12 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	23 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Koplengte L <sub>1</sub>	43 mm
ISO-code houder	A25R SCLCR/L12
Wisselplaatschroevenset	269028 9
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	13,5 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

