

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte $L_1$	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

