

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	20 mm
Plaatafmeting	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A10K SDUCR/L07
Schacht-Ø D _s	10 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

