

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	28 mm
Totale lengte L	180 mm
Middenverplaatsing L ₃	10 mm
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L07
Spanhoogte L ₂	15 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	19 mm
Plaatafmeting	7 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

