

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A16Q SDUCR/L11
Koplengte L ₁	28 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Middenverplaatsing L ₃	14 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	23 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

