

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	36 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A20R SDUCR/L11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

