

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-code houder	A10K SDQCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang