

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A10K SDQCR/L07
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte L_1	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang