

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	19 mm
Koplengte L_1	28 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Spanhoogte L_2	15 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L07
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Middenverplaatsing L_3	10 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang