

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A20R SDQCR/L11
Schacht-Ø D _s	20 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang