

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 269989 16/07 |
| GTIN | 4067263787150 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 19 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 |
| Spanhoogte L_2 | 15 mm |
| Koplengte L_1 | 28 mm |
| ISO-code houder | A16Q SDQCR/L07 |
| Schacht-Ø D_s | 16 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 10 mm |
| Totale lengte L | 180 mm |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |