

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	23 mm
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	31 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	A25R SDQCR/L11
Middenverplaatsing L ₃	16 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Schacht-Ø D _s	25 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang