

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	14 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	23 mm
Koplengte L_1	28 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L_2	15 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L11
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang