

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	8 mm
Totale lengte L	140 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Schacht-Ø D_s	12 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Koplengte L_1	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang