

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	14 mm
ISO-code houder	A16Q SDQCR/L11
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Koplengte $L_1$	28 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Totale lengte $L$	180 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	23 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang